

WATER SAVING 3-PLUS

Přídavný systém na úsporu vody

Tento systém umožňuje využít odpadní vodu z myček HOBART s výsuvným krytem pro napájení ruční sprchy předmycího dřezu



Příklad: myčka s výsuvným krytem, stoly, ruční sprcha, kohoutek a koš

3-PLUS využívá čerstvou vodu třikrát:

- 1) na oplach čerstvou vodou
- 2) na regeneraci mycího roztoku
- 3) ruční předmytí

Výhody:

Významná úspora čerstvé vody (až 4 litry na koš)

Úspora energie navíc - není nutné ohřívat čerstvou vodu na ruční předmytí

Lepší účinnost předmytí díky předehřáté vodě s obsahem mycího prostředku-zdarma
Integrovaný systém čištění

Není nutný žádný další přívod elektřiny-WATER SAVING 3-PLUS se připojuje k myčce a využívá jejich ovládacích prvků

Objemná instalační sada

Technické údaje:

1 plastová odpadní hadice 2000 mm	20 mm vnitřní/ 25 mm vnější
2 připojení na čerstvou vodu: tlaková hadice průtokový tlak	2000 mm R 3/4" vnitřní 0,5-10 bar max 60°C
5 bezpečnostní přepad	teplu odolná trubka
3 připojení el	2000 mm
4 hadice ke sprše	2000 mm
kapacita čerpadla	0,26 kW
výška	425 mm
šířka	263 mm
hloubka	540 mm
hmotnost netto	cca 22 kg

Mějte prosím na paměti:

*Doporučujeme naší ruční sprchu č. 24784 a oddělený vodní kohout (např. č. ML169620).

Použití ruční sprchy spojené s vodním kohoutem nebo rozděleným přívodem studené a teplé vody nelze doporučit

* Pokud používáte ruční sprchu s odděleným přívodem studené a teplé vody, je nutné zajistit, aby druhé vedení vody nebylo připojené na přívod čerstvé vody. Naopak, musí být bezpečně utěsněné.


* Aby nedocházelo k blokování ruční sprchy částicemi jídla, měly by mít trysky sprchy průměr 1,25 mm. Dodávka zahrnuje specifickou vložku, která padne do ruční sprchy 24784

* Z ruční sprchy nevytéká pitná voda. Bezpečnostní štítek je součástí dodávky.

* Ruční sprchu již pak nelze používat pro mytí potravin (např. salátu)

* nelze pro ecomax, AM a UXTH

* Standardní stoly HOBART se dřezem mají 2 předvrtané díry pro instalaci ruční sprchy. V závislosti na typu a designu kohoutku může být nutné jeden z otvorů zvětšit (např. kohoutek ML 169620 vyžaduje zvětšení otvoru z 23 na 27 mm)



+/- 25 mm nastavitelné nožičky